



Modulo Line

Desbloqueo

DTS modulo

Desbloqueo automático y des-encintadora, combinados inteligentemente



Fascination for Innovation

DTS modulo

Diseñado como un complemento perfecto del CCB Modulo, el DTS Modulo proporciona una tecnología sencilla y eficiente para el desbloqueo y el des-encintado de dos lentes simultáneamente. Después del pretratamiento, el sistema de manejo rápido transfiere las lentes a la cámara de trabajo. La capa de EFT se retira con agua caliente, separando así las lentes de forma segura y muy rápida de las piezas del bloque sin ningún tipo de residuo.

En el siguiente paso del proceso, la cinta se retira sin peligro de que se rompa la lente. Las piezas de bloqueo se clasifican en cajas y se preparan para su rápida reutilización en el CCB Modulo, garantizando la máxima facilidad de uso. La cinta y el material de EFT se recogen utilizando un sistema de filtro de banda y pueden ser eliminados fácilmente.

Adecuado para todos los materiales de lentes, el DTS Modulo es la elección óptima para satisfacer las demandas de los laboratorios de medio y alto rendimiento.

Se puede obtener el máximo valor gracias a una filosofía de interfaz integrada que permite la conexión al sistema automatizado de Modulo.

datos técnicos

diámetro de la lente	hasta \varnothing 85 mm
material de la lente	todos los materiales orgánicos
consumo de energía	10 kVA en promedio
demanda de aire	min. 6 bar (87 psi)
peso de la máquina	aprox. 850 kg (1874 lb.)
dimensiones (ancho x profundidad x altura)	aprox. 1750 x 1800 x 1715 mm (69 x 71 x 68 pulgadas)

Todos los datos están sujetos a cambios sin previo aviso.
Por favor, verifique los detalles con SCHNEIDER.

Beneficios

- Desbloqueo totalmente automatizado y cinta adhesiva en una sola unidad
- Limpieza y clasificación automatizada de piezas de bloque
- Mayor rendimiento
- Menor peligro de rotura de lentes
- Fácil instalación para conectar y usar.
- Bajo mantenimiento
- Equipado con la nueva filosofía de máquina cognitiva de Modulo



Pretratamiento
Las lentes se preparan para desbloquearlas en un baño de agua caliente.



Estación doble
El diseño permite el desbloqueo y el encintado de dos lentes al mismo tiempo.



Clasificación automática de piezas de bloqueo
Las piezas de bloqueo son clasificado y preparadas para su rápida reutilización en el bloqueador CCB Modulo.

SCHNEIDER GmbH & Co. KG
Biegenstrasse 8-12
35112 Fronhausen
Germany
Phone: +49 (64 26) 96 96-0
Fax: +49 (64 26) 96 96-100
www.schneider-om.com
info@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines Inc.
6644 All Stars Avenue, Suite 100
Frisco, TX 75033, USA
Phone: +1 (972) 247-4000
Fax: +1 (972) 247-4060
info-us@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines
do Brasil Ltda.
Avenida Eid Mansur, 621
Parque São George
CEP: 06708-070, Cotia - SP
Brazil
Phone/Fax: +55 (11) 4777-1717
info-brasil@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines Ltd.
Room 202, 2/F, APEC Plaza
49 Hoi Yuen Road
Kwun Tong, Hong Kong
Phone: +852 3563-5238
Fax: +852 3563-5240
info-hk@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines
(Shanghai) Co., Ltd.
Room 202, 2nd Floor, Building 16
481 Guiping Road
200233 Shanghai - Xuhui District
Phone: +86 (21) 61 48 00 61-120
Fax: +86 (21) 61 48 00 65
info-cn@schneider-om.com

SCHNEIDER Optical Machines
Asia-Pacific Co., Ltd.
Piya Place Lunguan Building
29/1, Tower B, 9th Floor, Unit 9B
Soi Lunguan Ploenchit Road
Lumpini, Pathumwan
Bangkok 10330, Thailand
Phone: +66 (0) 2014-4690-2
Fax: +66 (0)2014-4693
info-asia@schneider-om.com

Para una lista completa de agenciasSCHNEIDER, por favor visite www.schneider-om.com

